

Garant**Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 68****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319888 68 |
| GTIN | 4045197877475 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione**Esecuzione:**

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Uso:

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| L_1 | 110 mm |
| L_3 | 21 mm |
| d_a | 32 mm |
| l_1 | 123 mm |
| Macchine adatte | Mazak: QT Smart, QT Kompakt |

| | |
|------------------|---------------|
| x | 95 mm |
| h ₁ | 76 mm |
| L ₂ | 68 mm |
| Z | 64 mm |
| Tipo di prodotto | Portautensile |