

Garant
Portautensili per frese modulari filettate antivibrante, forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X150

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307037 M12X150
GTIN	4045197905130
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip / RFID. Forma conica. **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301342, adattatore n. art. 301344, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	21 mm
Sporgenza totale Dim. A	176 mm
Lunghezza utile L ₁	150 mm
Ø Foro D ₁	12,5 mm
Filettatura M	M12×150
Ø Esterno D	40 mm

L ₂	5 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari