



## Dinamometro a molla Macro Line, Campo massimo di pesatura: 50kg



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479420 50
GTIN	7612348800506
Classe articolo	47F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Bilance con elevata precisione,  $\pm 0,3$  % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità.

Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale).

Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Con ago di trascinamento e impugnatura.

#### Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

#### Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	500 g
Lunghezza scala	90 mm
Sollevamento carico	Gancio
Campo massimo di pesatura	50 kg

Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

### Servizi

Rapporto di taratura Dinamometro a molla Modello F	027730 F
--	----------

### Accessori

Lancetta rattrapante Modello MACRO	479429 MACRO
Set pressometrico Modello MACRO	479421 MACRO