


## Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre, Modello: F



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484411 F
GTIN	2050001956743
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.

Per misura intermedia o tolleranza in cifre.

Calibro a tampone piatto con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484411 Dim. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

#### Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 5,999

Modello B = 6,001 – 8,999

Modello C = 9,001 – 12,999

Modello D = 13,001 – 16,999

Modello E = 17,001 – 20,999

Modello F = 21,001 – 25,999

### Descrizione tecnica

Dimensione nominale	21,001 - 25,999 mm
Valore di tolleranza	-3,3 - 1,65 mm
Campo di tolleranza	G

Campo di tolleranza	A
Campo di tolleranza	B
Campo di tolleranza	C
Campo di tolleranza	CD
Campo di tolleranza	D
Campo di tolleranza	E
Campo di tolleranza	EF
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	FG
Campo di tolleranza	H
Campo di tolleranza	JS
Campo di tolleranza	J
Campo di tolleranza	K
Campo di tolleranza	M
Campo di tolleranza	P
Campo di tolleranza	N
Campo di tolleranza	R
Campo di tolleranza	S
Campo di tolleranza	U
Campo di tolleranza	T
Campo di tolleranza	V
Campo di tolleranza	X
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	ZA
Campo di tolleranza	Z
Campo di tolleranza	ZB
Campo di tolleranza	ZC
Qualità	7
Qualità	8

Qualità	9
Qualità	10
Qualità	11
Qualità	12
Qualità	13
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 1938-1
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti

**Servizi**

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 60 mm	028300 60
---	-----------