

Garant

Portainseri eco con doppio bloccaggio, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2020X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L_4 : 26 mm

Lunghezza della testina L_1 : 29 mm

Lunghezza complessiva L: 88 mm

Sottopiacchetta: 259033 2

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L_4	26 mm
Sottopiacchetta	259033 2

Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020X12
Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 2
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Lunghezza complessiva L	88 mm
Staffa, vite, molla	259036 8
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa