

Garant

Portafresa con trascinatore frontale cilindrico, SK 40 A = 300, Mandrino di Ø d1: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301137 27
GTIN	4045197926852
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio fresa e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Mandrino di Ø d ₁	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø Attacco D ₁	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali