



Fresa ad alto avanzamento MFH micro, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 14/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Descrizione tecnica

Angolo rampa α_{max}	1,26 grado
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	0,5 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D_{min}	24 mm
Sporgenza totale L_1	20 mm
Lunghezza complessiva L_{compl}	65 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	9,1 mm
Ø Tagliente D_c	14 mm
Inserto adatto	LPGT 0102..
Passaggio interno per LR	sì
Ø D_3	10 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	26 mm

Vite inserto	229722 (6IP; 0,6Nm)
Angolo di regolazione κ	11 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)