

Portainserti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2020X15

Inserto adatto: DN.. 1506.. Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm Lunghezza della testina L_1 : 38 mm Lunghezza complessiva L: 97 mm

Sottoplacchetta: 259033 3

Descrizione tecnica



Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020X15
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Misura inserto	15 mm
Inserto adatto	DN 1506
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	97 mm
Lunghezza della testina L₁	38 mm
Staffa, vite, molla	259036 11
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottoplacchetta	259033 3
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	Sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500