

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Classe articolo	25A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto a 2 taglienti.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,4 mm

Codice ISO Inserto: LPGT 010210 ER-GM

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 1 mm

Raggio programmato con  $a_{p,max}$ : 1,2 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Raggio programmato con $a_{p,max}$	1,2 mm
Codice ISO Inserto	LPGT 010210 ER-GM
Raggio di curvatura	1 mm
Tipo	PR1525

Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		