


Garant

Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251909 25/08
GTIN	4045197927408
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2525X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 104,5 mm

Sottopiacchetta: 259033 6

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Dim. codolo	25 mm
Staffa, vite, molla	259036 9

Lunghezza complessiva L	104,5 mm
Sottopiacchetta	259033 6
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2525X08
Misura inserto	8 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 4
Inserto adatto	WN.. 0804..
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500