


Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2020X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Sottopiacchetta: 259033 6

Descrizione tecnica

Misura inserto	8 mm
Staffa, vite, molla	259036 9
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2020X08
Sottopiacchetta	259033 6

Lunghezza complessiva L	92 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Insero adatto	WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 4
Dim. codolo	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3
Impronta Torx® TX10

674248 TX10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500