

**Garant**
**CNMG 160616, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250172 HB7120-1 |
| GTIN            | 4045197927910   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

CNMG 160616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
 Rompitrucoli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 4 mm        |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 m/min    |
| Impiego principale                               | M                 |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Tipo   | HB7120-1          |
| Raggio di curvatura                              | 1,6 mm            |
| Condizione di taglio                             | continuo          |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rompitrucioli                     | VM                    |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | CNMG 160616           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tolleranza                        | M                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |