

**Garant**
**CNMM 160616, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 160616 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 180 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	2 - 8 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 180 m/min
Rompitrucioli	VR
Tipo	HB7140-1

Avanzamento f	0,2 - 0,8 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura