


Garant
CNMM 160624, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160624 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VR
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	2,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 210 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	2 - 8 mm
Tipo	HB7120-1
Codice ISO Inserto	CNMM 160624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura