


**Garant**
**CNMM 160624, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 160624 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 180 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,2 - 0,8 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 180 m/min
Rompitrucoli	VR
Tipo	HB7140-1

Raggio di curvatura	2,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	2 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	CNMM 160624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura