

**Garant**
**SNMG 190612, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Classe articolo	21G

### Descrizione

SNMG 190612 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm  
 Tipo: HB7140-1  
 Rompitrucioli: VM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura