

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 300Lkg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479600 300L
GTIN	4045761192096
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata essenzialmente al reparto spedizioni.**
- **Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.**
- **Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3minuti.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Descrizione tecnica

Risoluzione	100 g
Larghezza display	215 mm
Dimensione piano di pesata	950×500 mm

Altezza display	50 mm
Profondità display	110 mm
Peso netto	17 kg
Denominazione originale prodotto	EOB
Riproducibilità	100 g
Campo massimo di pesatura	0 - 300 kg
Taratura	Prezzo su richiesta
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Altezza cifre unità di visualizzazione	25 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6