

Garant
CNMG 190616, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190616 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Rompitruccioli	VM

Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura