

Garant
CNMG 190616, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucioli	VG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	1,6 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura