

**KERN****Sistema di conteggio, tipo CCS, Campo massimo di pesatura: 150kg**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479542 150
GTIN	4045761104624
Classe articolo	47D

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).**
- **Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.**
- **Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.**
- **Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.**
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**

**Sistema di conteggio** composto da **bilancia di riferimento e da bilancia per quantità (bilancia con piattaforma)** con cavo di collegamento da 2,0 m.

### Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione per bilancia di riferimento.

### Accessori speciali:

Accumulatore interno, spia di controllo su richiesta.

### Nota:

Per la taratura si prega di selezionare entrambe le posizioni proposte, poiché è necessario tarare sia la bilancia di riferimento che la bilancia per quantità (bilancia con piattaforma di pesata).

## Descrizione tecnica

Profondità bilancia con piattaforma	400 mm
Altezza	125 mm
Dimensione piano di pesata	294×225 mm
Tempo di oscillazione	2 s
Campo massimo di pesatura	0 - 150 kg
Altezza bilancia con piattaforma	137 mm
Larghezza	320 mm
Denominazione originale prodotto	CCS
Risoluzione	0,1 g
Profondità	350 mm
Larghezza bilancia con piattaforma	500 mm
Peso netto	16 kg
Riproducibilità	0,2 g
Linearità	± 0,2 g
Peso minimo del pezzo	1 g
Lettura della bilancia per quantità	5 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Bilancia contapezzi