

 Atlas Copco

Avvitatori pneumatici a percussione, Modello: W2915



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Potenti avvitatori a percussione.

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura, convertibile per **rotazione oraria e antioraria**.

- **Potente meccanismo a percussione a doppio martello.**
- **Peso ridotto e potenza elevata.**
- **Alloggiamento in materiale composito e impugnatura con vita utensile prolungata.**
- **Impugnatura ergonomica con un buon grado di isolamento.**
- **Conversione rotazione oraria/antioraria grazie a due pulsanti.**

Uso:

Adatto per l'impiego in situazioni complesse.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Rumorosità	96 dB(A)
Denominazione originale prodotto	W2915
Campo di coppia	200 - 800 Nm
Altezza	186 mm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M16
Forma	Pistola
Portautensile con profilo di azionamento	□
Vibrazione massima a norma EN	7,5 m/s ²
Peso	2 kg
Lunghezza	185 mm
Numero massimo giri	7700 min ⁻¹
Rotazione oraria/antioraria	sì
Fabbisogno massimo d'aria	1080 l/min
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori