

Garant
CNMM 190616, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 190616 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,2 - 0,8 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Rompitrucioli	VR
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura