

Garant**CNMG 190616, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190616 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitruccioli	VG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	M

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura