

Garant**DNMG 150404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura