

Garant

Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga Ø DS 32 mm, Larghezza scanalatura da m: 18mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290353 18
GTIN	4045197881076
Classe articolo	29K

Descrizione
Attenzione:

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	200 mm
Per larghezza scanalatura m	18 mm
Per larghezza scanalatura m	20 mm
Per larghezza scanalatura m	22 mm
Per larghezza scanalatura m	25 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	44,7 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	45,08 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	45,5 mm

Ø di preforatura minimo D_{\min}	46,18 mm
Vite	290399 4
Spostamento centrale L_3	23 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D_1	40 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_s	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Vite di fissaggio Modello 4	290399 4
-----------------------------	----------