

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura