

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
Rompitrucoli: VG
Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	VG
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura