

Garant**Mole abrasive diamantate brasate D427, D, Modello: RD2515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Teste sbazzate e rettificate **al diamante** nella **brasatura sottovuoto**.

Vantaggi:

- **Elevata facilità di taglio, rispetto alle mole abrasive con gambo a legante galvanico, grazie alla elevata sporgenza della grana (circa il 70% della grana abrasiva sporge dal legante) e al legante rinforzato.**
- **La struttura aperta e la grana grossa D427 abbassano la temperatura di abrasione e riducono al minimo la tendenza all'intasamento.**

Uso:

Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici a CNC per **rettifiche di sgrossatura** con asportazione di materiale elevata. **Rifilatura e fresatura** di contorni di materiali compositi (CFRP/GFRP), fibra di vetro, grafite, Honeycomb.

Nota:

Altre grane, forme speciali o mole abrasive con gambo e passaggio interno per LR per uso stazionario disponibili su richiesta.

Sigla materiale abrasivo: D

Descrizione della forma: concava

Ø testa: 25 mm

Lunghezza della testina: 15 mm

Lunghezza complessiva: 50 mm
Ø gambo: 8 mm
Raggio: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Testa	25 mm
Lunghezza complessiva	50 mm
Descrizione della forma	concava
Ø Gambo	8 mm
Raggio	5 mm
Lunghezza della testina	15 mm
Materiale abrasivo	diamantato
Sigla materiale abrasivo	D
Tipo di prodotto	Mola abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, CFRP	idoneo	15-20 m/s	
Pietra	idoneo	15-20 m/s	
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		