

Garant**Tavoli mobili T9, Modello: T96****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918550 T96
GTIN	4045197612144
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 piani di carico.

Piano intermedio disponibile come accessorio. Piattaforma in **pannello di legno** con superficie color antracite resistente ai graffi.

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Norma	EN 1757-3
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di carico	700 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Ø Ruota	200 mm
Portata massima	500 kg
Profondità	709 mm
Altezza	925 mm
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Peso	54 kg
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Modello	T96
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Portata piano di carico superiore	200 kg
Larghezza	1190 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP5	918580 SP5
Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare Prof. piano di carico 700 mm	918575 700