

Garant**Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM, Attacco CM: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341122 2
GTIN	4045197880734
Classe articolo	31K

Descrizione**Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

- **Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.**
- **Cambio semplice e rapido grazie all'esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.**

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:**DIN 238****Nota:**

L'effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 13 mm
Ø Esterno	50 mm
L ₁ aperto	85 mm
L ₁ chiuso	97,5 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

