

Garant**Tavoli mobili T9, Modello: T98****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918550 T98
GTIN	4045197612151
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 piani di carico.

Piano intermedio disponibile come accessorio. Piattaforma in **pannello di legno** con superficie color antracite resistente ai graffi.

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Norma	EN 1757-3
Ø Ruota	200 mm
Modello	T98
Altezza	925 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	500 kg
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	809 mm
Larghezza piano di carico	1200 mm
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1390 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Peso	64 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare Prof. piano di carico 800 mm	918575 800
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP6	918580 SP6