

Garant**Tavoli mobili T5, Modello: T54****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918530 T54
GTIN	4045197611840
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 superfici di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento) con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918570; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza piano di carico	850 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Profondità piano di carico	500 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	1020 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Profondità	509 mm
Modello	T54
Larghezza	980 mm
Peso	34 kg
Portata massima	250 kg
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP2	918580 SP2
Cassetto supplementare per tavoli mobili Modello 75	918556 75
Ripiano supplementare per tavoli mobili T5 e T7 da avvitare Prof. piano di carico 500 mm	918570 500