

**Carrelli da magazzino, Modello: 2501****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919800 2501
GTIN	4017976025018
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforma in pannello di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Norma	EN 1757-3
Ø Ruota	200 mm
Larghezza	1125 mm
Portata	600 kg

Materiale ruota	TPE
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza del piano di carico	270 mm
Altezza	990 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	2501
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	27 kg
Profondità	609 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino