

Garant**Lente di ingrandimento a LED, Ø Lente: 72mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

491490 72

GTIN

4045197685360

Classe articolo

41M

Descrizione**Esecuzione:**

Lente di ingrandimento potente e anatomica. Testa della lente, tubo fisso e tubo flessibile in metallo robusto.

- **La copertura della lampada appositamente sviluppata con ottica integrata focalizza la luce senza riflessi, con dispersione minima sulla superficie di riscontro (4 volte in più di luce per Watt rispetto ad un tubo fluorescente, durata di circa 50000 h = 6 anni 24 ore su 24).**
- **Lente in materiale sintetico senza distorsioni e con rivestimento robusto.**
- **Soluzione di illuminazione molto efficiente moderna composta da 63 LED su una scheda ad anello.**
- **Tramite il sensore soft touch, attivabile e regolabile con un dito.**
- **Grazie al tubo flessibile di qualità e alla forma sottile, ridotta all'essenziale, la lente d'ingrandimento a LED è utilizzabile ovunque.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Lente di ingrandimento potente e anatomica. Testa della lente, tubo fisso e tubo flessibile in metallo robusto.

- **La copertura della lampada appositamente sviluppata con ottica integrata focalizza la luce senza riflessi, con dispersione minima sulla superficie di riscontro (4 volte in più di luce per Watt rispetto ad un tubo fluorescente, durata di circa 50000 h = 6 anni 24 ore su 24).**
- **Lente in materiale sintetico senza distorsioni e con rivestimento robusto.**

- **Soluzione di illuminazione molto efficiente moderna composta da 63 LED su una scheda ad anello.**
- **Tramite il sensore soft touch, attivabile e regolabile con un dito.**
- **Grazie al tubo flessibile di qualità e alla forma sottile, ridotta all'essenziale, la lente d'ingrandimento a LED è utilizzabile ovunque.**

Vantaggi:

6 anni di illuminazione al 100% senza costi di manutenzione. Facile e veloce da pulire (sistema chiuso). Insensibile alle vibrazioni. Design funzionale.

Fornitura:

Inclusi alimentatore di corrente 100 – 240 V, copertura lenti e morsetto da tavolo n. art. 491492 Dim. TK.

Accessori speciali:

Base da tavolo n. art. 491492 Dim. TF.

Nota:

Altri piedini di supporto per tavoli o macchine su richiesta. La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

Descrizione tecnica

Ingrandimento (n volte)	2,3
Ø Lente	72 mm
Profondità arco	ca. 750 mm
Ø Testa	122 mm
Spessore della testa	13 mm
Numero di LED	63
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Lente di ingrandimento con luce

Accessori

Base per lente di ingrandimento con luce a LED Modello TK	491492 TK
Base per lente di ingrandimento con luce a LED Modello TF	491492 TF