

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202305 18
GTIN	4045197931542
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 202210.

Descrizione tecnica

Forma del codolo	HB
Angolo dell'elica	45 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Ø Codolo D_s	18 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	34 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,09 mm
Ø Tagliente D_c	18 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,15 mm
Lunghezza taglienti L_c	24 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Codolo	DIN 6535 HB con h6

Ø Posizione libera D ₁	17,7 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Lunghezza complessiva L	84 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	idoneo
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo