

**Lima rotonda, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	514200 100
GTIN	4009215017809
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

**Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.**

**Uso:**

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

**Norma:**

**DIN 7261 Form F**

**Nota:**

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 514201.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza senza codolo	100 mm
Diametro	4 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	F
Descrizione della forma	tonda
Superfici della lima	scolpito su tutti i lati
Inclusa impugnatura per lime	no
Norma	DIN 7261

Tipo di prodotto

Lima da officina

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

**Accessori**Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
115X40 mm

576000 115X40

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
100X25 mm

576000 100X25

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
80X20 mm

576000 80X20