Garant

Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 100, Campo di serraggio: 1-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Classe articolo	31B

Descrizione

Esecuzione:

- · Per rotazione oraria e antioraria.
- · Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.

- · Struttura sottile.
- · Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
- · Coppie ottimali sull'utensile.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Struttura	sottile

Scheda tecnica

Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	DIN 69893-1
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte