

**Garant****Mandrini per punte corte, VDI 40, Campo di serraggio: 1-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Classe articolo	31B

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Adduzione del lubrorefrigerante attraverso il foro di posizionamento.**
- **Pressione massima lubrorefrigerante 50 bar.**
- **Modello GARANT con chiave di serraggio Torx® per un accoppiamento di forza elevato.**

**Uso:**

Su torni a CN e centri di lavoro.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno del mandrino $d_1$	50,5 mm
Sporgenza totale $l_1$	90 mm
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Chiave di serraggio	TX25
Dimensioni VDI	VDI 40
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Tipo di prodotto	Mandrino per punte corte VDI

