

HOLEX**Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 2,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Classe articolo	32K

Descrizione**Esecuzione:**

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Struttura sottile.
- Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
- Coppie ottimali sull'utensile.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Descrizione tecnica

Struttura	sottile
Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	104 mm
Adattatore	HSK-A 63
Forma	A

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 50 μm
Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte