

Garant

Microfresa in HMI GARANT Diabolo, TiAlN, Ø DC × L1: 0,5X10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201631 0,5X10
GTIN	4045197932556
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: geometria speciale e rivestimento appositamente studiato **per garantire l'eccellente lavorazione di acciai duri**. Adatto anche per la **lavorazione di rame elettrolitico**.

Affilatura a doppia fase per la lavorazione di metalli duri di alta precisione.

Angolo di rastremazione $\alpha = 16^\circ$.

Tolleranze:

· Ø posizione libera: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell'utensile, applicare la riduzione $a_p!$

Valori per:

scanalatura piena: $a_p = 0,05 \times D \times a_p \text{ corr}$.

contornatura: $a_p = 0,1 \times D \times a_p \text{ corr}$.

Per calcolare la velocità di avanzamento v_f , usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: $v_f = 18.000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/\text{dente}] \times z$

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti L_c	0,7 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	10 mm
Ø Codolo D_s	4 mm
Ø Posizione libera D_1	0,48 mm
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,005
Ø Tagliente D_c	0,5 mm

Fattore di correzione $a_{p, corretto}$	0,08
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 65 HRC	0,005 mm
Velocità di taglio v_c in acciaio < 65 HRC	23 m/min
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Lunghezza complessiva L	50 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h5
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 65 HRC	0,009 mm
Numero denti Z	2
Angolo dell'elica	25 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Serie	Diabolo
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,1xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P

Acciaio < 50 HRC	idoneo	120 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	72 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	55 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	50 m/min	H
Acciaio < 70 HRC	idoneo	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	140 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		