

**Lima fresata, piatta a punta tronca, medio, Lunghezza senza codolo: 350mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519120 350
GTIN	2050001696243
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Le lime fresate** si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

**Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza senza codolo	350 mm
Sezione trasversale	36x7 mm
Grado di finezza	medio
Distanza taglienti circa	2 mm
Forma	A
Attributo del nome del prodotto	medio
Norma	DIN 7264
Per materiale	Acciaio, fusione di acciaio, rame, ottone, bronzo, ecc.
Tipo di prodotto	Lima fresata

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo

## Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 160 mm	519400 160
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25