

**Lima per tornio, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	518200 250
GTIN	4009215007527
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le **lime speciali** vengono prodotte con dispositivi di precisione, **grandi prestazioni e lunga durata della lima. 2 Latì scolpiti con taglio (migliore asportazione trucioli).**

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	250 mm
Sezione trasversale	25×6,3 mm
Forma	H
Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima per tornio

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		

Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	limitatamente adatto

Accessori

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 140 mm	519400 140
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125