

**Lima fresata, piatta a punta tronca, grosso, Lunghezza senza codolo: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519110 250
GTIN	2050001696199
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Le lime fresate** si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

**Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza senza codolo	250 mm
Sezione trasversale	26x7 mm
Grado di finezza	grosso
Distanza taglienti circa	3 mm
Forma	A
Attributo del nome del prodotto	grosso
Norma	DIN 7264
Per materiale	Metalli dolci e leggeri, materie plastiche, legno, corno, cuoio, ecc.
Tipo di prodotto	Lima fresata

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

## Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 140 mm	519400 140
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20