



## Lima per sbavatura, taglio speciale per plastica, Lunghezza senza codolo: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	518300 200
GTIN	4009215088786
Classe articolo	56B

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le **lime speciali** vengono prodotte con dispositivi di precisione, **grandi prestazioni e lunga durata della lima. 3 lati scolpiti con taglio incrociato; estremità tronca.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	200 mm
Sezione trasversale	20x3,5 mm
Tipo di prodotto	Lima per sbavatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		

GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	limitatamente adatto

## Accessori

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519510 100
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519400 120