

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 4840****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919870 4840
GTIN	4017976348407
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, **ripiano a vasca a tenuta stagna**.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera. **Ripiano superiore a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **150 mm**.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Modello	4840
Materiale ruota	TPE
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1021 mm

Altezza piano di carico inferiore	207 mm
Altezza piano di carico superiore	829 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Portata massima	400 kg
Peso	42 kg
Ø Ruota	160 mm
Altezza	880 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	500 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili