



Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Grana: 120



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558453 120
GTIN	4014586278612
Classe articolo	56Z

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva, **tessuto in poliestere ultra pesante** con legante di resina sintetica, zirconio (**ZA**) con legante superiore abrasivo (lavorazione a freddo).

Uso:

Per levigatrici a nastro GRIT serie GX, GIS, GI.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Descrizione tecnica

Grana	120
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Nastro di tela abrasiva largh.	75 mm
Nastro di tela abrasiva lungh.	2000 mm

Attributo del nome del prodotto	75×2000 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	idoneo	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
Legno	idoneo	23-26 m/s	
a secco	idoneo		