

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2402****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919860 2402
GTIN	4017976024028
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Ø Ruota	200 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Altezza	900 mm
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico inferiore	270 mm

Altezza piano di carico superiore	900 mm
Materiale ruota	TPE
Portata piano di carico superiore	200 kg
Profondità	709 mm
Larghezza	1197 mm
Modello	2402
Profondità piano di carico	700 mm
Peso	49 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	600 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili