

**Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12406****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919865 12406
GTIN	4017976124063
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200x50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza piano di carico superiore	925 mm
Larghezza	2210 mm
Profondità	800 mm
Ø Ruota	200 mm
Norma	EN 1757-3

Portata piano di carico superiore	500 kg
Modello	12406
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	2000 mm
Materiale ruota	Gomma piena elastica
Altezza	925 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Portata massima	1200 kg
Altezza piano di carico inferiore	283 mm
Peso	156 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili