

**Carrello a cassone con 5 piani di carico, Modello: 5393****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919882 5393
GTIN	4017976019178
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, 1 parete longitudinale e tetto rivestito con rete metallica 40×40×4 mm, interamente saldato. Cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.**Descrizione tecnica**

Larghezza piano di carico	1200 mm
Portata totale	750 kg
Altezza piano di carico 2	582 mm

Materiale ripiano	Pannelli a sandwich con finitura simil-faggio
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	1792 mm
Larghezza	1370 mm
Altezza piano di carico 1	292 mm
Altezza piano di carico 5	1482 mm
Materiale ruota	TPE
Portata per ripiano	90 kg
Maniglia trasportabile	sì
Altezza piano di carico 3	882 mm
Norma	EN 1757-3
Peso	175 kg
Ø Ruota	200 mm
Modello	5393
Altezza piano di carico 4	1182 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	845 mm
Profondità piano di carico	780 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100
Tipo di prodotto	Carrello a cassone