

**Carrello a quattro pareti, Modello: 1551****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919877 1551
GTIN	4017976015514
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello a quattro pareti con una parete longitudinale **estraibile**. Piattaforma in pannelli di legno con superficie simil-faggio, struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Modello	1551
Larghezza	1180 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	40 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm

Altezza	990 mm
Portata massima	600 kg
Altezza del piano di carico	270 mm
Ø Ruota	200 mm
Materiale ruota	TPE
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di carico	600 mm
Profondità	609 mm
Tipo di prodotto	Carrello a quattro pareti